



球阀

VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3

产品代号: 4451863

FESTO

黄铜, 3/2 阀, 公称通径11/2", 顶部法兰F0405 PN40, 螺纹 EN 10226-1.
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------------|--|
| 设计结构 | 3通球阀 L孔 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | Rp1 1/4 |
| 切换位置指示器 | 槽的方向 = 流动方向 |
| 法兰孔的样式 | F04 F05 |
| 内径 | 32 mm |
| 额定直径 DN | 32 |
| 阀功能 | 3/2 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 过程阀的额定压力 | 40 |
| 差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动力矩 | 16.7 Nm |
| 基于标准 | EN 10226-1 ISO 5211 |
| 介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 |
| 介质温度 | -20 ... 130 °C |
| 流量Kv L型 | 121 m ³ /h |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料信息, 壳体 | 黄铜 镀镍 |
| 外壳的材料编号 | CW617N |
| 材料信息, 密封 | HNBR PTFE |
| 材料信息, 球 | 黄铜 镀铬 |
| 球体的材料编号 | CW614N |
| 材料信息, 轴 | 黄铜 |
| 主轴的材料编号 | CW614N |
| 产品重量 | 3,000 g |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU 打印设备指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |