



电磁阀

BMFH-2-3-M5

产品代号: 4522

FESTO

带电磁线圈和插座,手控,连接尺寸M5.若订货时注明"-OD"则不带插座(减低价格).订货时须注明控制电压值.



技术参数

特性	值
阀功能	2x3/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	50 l/min
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	带弹簧复位的提升阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	1.3 mm
密封原则	软性
阀位的最大数量	2
先导类型	直接
功耗, 提起	7.5 W
功耗, 保持	6 W
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	245 g
电连接	插头
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	M5
气动连接, 气口 3	M5
材料信息, 壳体	铝