



电磁阀

MC-5/4-1/4

产品代号: 4576
 将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，
 供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
阀功能	5/4 中封式
驱动类型	电气的
工作压力 MPa	0.2 ... 1 MPa
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
密封原则	软性
手控装置	无
先导类型	由先导控制
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	1,270 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4