

消声器 U-M5

产品代号: 4645

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作压力	0 ... 10 bar
相对于大气的流量	320 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
声压等级	70 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
气动连接	M5
液压缓冲器的材料信息	青铜
凸缘螺丝的材料信息	黄铜
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS