


球阀

VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16

产品代号: 4745224

FESTO

不锈钢, 手动版本, 2/2 阀, 公称通径21/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

特性	值
设计结构	2通球阀, 带手柄
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	2 1/2 NPT
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
内径	63 mm
额定直径 DN	65
阀功能	2/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动扭矩	60 Nm
基于标准	ASME B1.20.1
介质	水蒸气 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 ... 200 °C
流量 Kv	684 m3/h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 座密封	PTFE
材料信息, 密封	PTFE
材料信息, 球	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4401
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	5,600 g
授权	CRN
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响