


平行组件 EAMM-U-30-V20-28A-44

产品代号: 4767125

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	30
中心 - 中心距离	44 mm
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	2.11 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.015 Nm
可传递扭矩	0.05 Nm
产品重量	97 g
接口代码, 驱动器	V20
接口代码, 马达输入	28A
材料备注	符合 RoHS