


球阀

VZBF-3-P1-20-D-2-F0710-V15V15

产品代号: 4810859

FESTO

不锈钢, 2/2 阀, 公称通径3", 顶部法兰F0710, PN20, ANSI 等级150.
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 设计结构 | 2-换向球阀 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配置置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | 法兰, 符合ANSI B16.5, 等级150 |
| 切换位置指示器 | 槽的方向 = 流动方向 |
| 法兰孔的样式 | F0710 |
| 内径 | 76 mm |
| 额定直径 DN | 80 |
| 阀功能 | 2/2 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 过程阀的额定压力 | 20 |
| 差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动扭矩 | 90 Nm |
| 基于标准 | ANSI B16.5 等级150 ISO 5211 |
| 介质 | 水蒸气 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体 |
| 介质温度 | -20 ... 200 °C |
| 流量 Kv | 995 m ³ /h |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料信息, 壳体 | 不锈钢铸件 |
| 外壳的材料编号 | 1.4408 |
| 材料信息, 密封 | FPM 石墨 PCTFE PTFE |
| 材料信息, 球 | 不锈钢铸件 |
| 球体的材料编号 | 1.4408 |
| 材料信息, 轴 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 主轴的材料编号 | 1.4401 |
| 产品重量 | 17,350 g |
| 授权 | API607 CRN |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU 打印设备指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 超强腐蚀影响 |