



EMC-过滤器 CAMF-C5-FC

产品代号: 4825847
将被停止供应的产品

FESTO



技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
额定工作电压, AC	24 V
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP30
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
材料备注	符合 RoHS
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	15
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	Sub-D
电气接口 2, 针脚/线的数量	15
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 安装方式	2x螺丝4-40 UNC-2A
协议	HIPERFACE
壳体颜色	银
材料信息, 壳体	塑料, 金属化