


驱动轴 DARF-Q11-35/40

产品代号: 4835939

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------|
| 尺寸 | 35 40 |
| 设计结构 | 传动轴 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 350 g |
| 安装类型 | 带通孔和定位轴套 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 螺丝 | 镀镍钢 |