


驱动轴 DARF-Q11-16

产品代号: 4835943

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
设计结构	传动轴
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	60 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	镀镍钢