


手杆

VAOH-F7-17-H9-A-22

产品代号: 4895386

FESTO

用于机械方式驱动球阀VZBE (2通), 关闭。
Festo是唯一的产品零售商，而不是制造商。



技术参数

特性	值
长度	325 mm
驱动类型	手动
装配位置	任意
扳手开口宽度	17 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	850 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 手柄	高合金钢, 耐腐蚀
材料编号, 手柄	1.4301