

手杆 VAOH-F9-14-H9-A

产品代号: 4895984

FESTO

用于机械方式驱动球阀VZBF, 关闭。
Festo是唯一的产品零售商，而不是制造商。



技术参数

特性	值
长度	235 mm
驱动类型	手动
装配位置	任意
扳手开口宽度	14 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	370 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 手柄	高合金钢, 耐腐蚀
材料编号, 手柄	1.4301