


安装件 EHAM-E20-40

产品代号: 4991965

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 70 °C
产品重量	26 g
接口代码, 基础部分	E20
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	锻造铝合金