


# 联轴器

## EAMD-42-40-18-16X25

产品代号: 5056644

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	18 mm
支架直径2	16 mm
尺寸	42
额定长度	40 mm
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	39 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	17 Nm
产品重量	192 g
材料备注	符合 RoHS