


# 伺服马达 EMMB-AS-60-04-K-S

产品代号: 5219178

FESTO



## 技术参数

特性	值
环境温度	-20 ... 40 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	F
额定等级符合 EN 60034-1	S1
防护等级	IP65
轴形结构的半圆键	DIN 6885 A 5 x 5 x 16
电接头系统	插头
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定工作电压 DC	300 V
额定电压 DC	300 V
停转扭矩	1.4 Nm
额定扭矩	1.27 Nm
最大扭矩	3.81 Nm
额定摆动速度	3,000 1/min
最高速度	6,000 1/min
额定马达功率	400 W
连续的开路电流	2.6 A
额定电机电流	2.4 A
峰值电流	7.2 A
马达恒定	0.562 Nm/A
电压系数, 相位到相位	34 mV/min
相-相绕组电阻	5.8 Ohm
相-相绕组电感	11.5 mH
断电时总的转动惯量	0.405 kgcm <sup>2</sup>
产品重量	1,600 g
许用的轴向驱动轴负载	90 N
许用的径向轴负载	180 N
转子位置传感器	绝对值单圈编码器
旋转位置编码器接口	Nikon A 格式
旋转位置编码器测量原理	可选
转子位置编码器, 典型分辨率	20 Bit
转子位置编码器, 典型的角精度	20 arcmin