


气路板模块 MHP2-PR4-5

产品代号: 525123

FESTO

用于带气接头的板式阀MHP2-...-HC/TC



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	340 g
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	M7
气动连接, 气口 3	M7
气动连接, 气口 5	M7
材料信息, 连接板	锻造铝合金