

连接电缆 SIM-K-GD-5-CDN


产品代号: 525260
将被停止供应的产品

FESTO

用于CDN气缸

将停止供货的产品，

供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104 EN 61984
电缆属性	标准
电缆的测试条件	拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定
工作电压范围 AC	0 ... 60 V
工作电压范围 DC	0 ... 60 V
电泳强度	1.5 kV
40°C时的可接受电流负载	3 A
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态 IP69K
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-25 ... 70 °C
电连接	卡入 直列式插头插座 3针
电缆直径	4.5 mm
电缆长度	5 m
导体的额定截面	0.25 mm ²
颜色编码, 缆芯绝缘	蓝色 棕色 黑色
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
材料信息, 绝缘护套	PVC
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)