


# 压力区气源板 VIGZ-03-4,0-U

产品代号: 525434  
将被停止供应的产品

FESTO

03型 MIDI 阀岛, 可形成不同的压力区, 并集成有大面积的消声器  
将停止供货的产品,  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	36 mm
工作压力	-0.9 ... 10 bar
工作电压范围 DC	24 V
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
产品重量	310 g
底座的安装方法	具有内 ( 阴 ) 螺纹
阀的安装方式	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G1/2
气动连接, 气口 5	G1/2