

塑料气管

PAN-V0-12X1,5-BR-20

产品代号: 525489


将被停止供应的产品

阻燃剂

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
外径	14 mm
与流量相关的弯曲半径	65 mm
内径	9 mm
最小弯曲半径	43 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水，按照生产商的声明，参见 www.festo.com 矿物油
材料的防火测试	UL94 V-0 (套管)
环境温度	-30 ... 90 °C
产品质量视长度而定	0.133 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 12 mm
颜色	棕色
肖氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	聚酰胺 12 PVC-P