


总线连接

FBA-2-M12-5POL

产品代号: 525632

FESTO

用于CPV Direct阀岛, 2xM12 插头, 5-针, 用于DeviseNet/CAN



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
产品重量	28 g
电连接	9针 / 5针 直列式插座 / 插头和插座 Sub-D / M12x1
工作电压范围 DC	≤ 24 V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	青铜 镀金