



接近开关

SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

产品代号: 525907

FESTO

电驱动，带舌簧触点, 2芯连接,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 顶端安装，带电缆。



技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	5 ... 30 V
开关输出	接触式, 双极性 无LED功能
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	100 mA
电缆长度	2.5 m
电连接	2芯 电缆
设计	用于T-槽
短路强度	否
测量原则	舌簧磁铁
极性容错保护	对于所有的电接口
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	0.05 ms
开启时间	0.6 ms
最大接点容量 DC	3 W
电压降	3.5 V
CE-Zeichen (siehe Konformit�erkl�rung)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	27 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
安装类型	夹在 T-槽中
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	PUR