



接近开关

SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

产品代号: 525911

FESTO

电驱动，无接触式，PNP，常闭，用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元，顶端安装，带电缆。



技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
开关输出	PNP
切换元件功能	常闭触点
最大输出电流	100 mA
电缆长度	7.5 m
电连接	3芯 电缆
设计	用于T-槽
短路强度	是
测量原则	磁阻
极性容错保护	对于所有的电接口
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	11 ms
开启时间	0.5 ms
最大接点容量 DC	3 W
剩余电流	0.1 mA
电压降	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformit�tskennzeichnung)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	90 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
安装类型	夹在 T-槽中
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	PUR