


插头 SEA-GS-HAR-4POL

产品代号: 525928
将被停止供应的产品

用于阀岛。
将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装类型	带螺纹
装配位置	任意
产品重量	11.5 g
电连接	4针 M12x1 直列式插头 / 穿刺置换技术
工作电压范围 DC	<= 32 V
工作电压范围 AC	<= 32 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	0.8 kV
电缆螺纹连接	Pg9
许用的电缆直径	4 ... 5.1 mm
许用的单个导线线径	0.1 mm
许用的导线线径	1.2 ... 1.6 mm
端子截面	0.25 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料信息，壳体	牙铸锌 镀镍
许用的导线绝缘	PVC