



真空吸盘

ESS-80-BT-M10

产品代号: 525997

FESTO

易于互换



技术参数

特性	值
吸盘托架的高度补偿器	10.5 mm
最小的工件半径	100 mm
额定尺寸	2.5 mm
吸盘直径	80 mm
吸盘容积	59.1 cm ³
装配位置	任意
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 5
吸盘形状	圆形, 波纹管 1.5 褶
工作压力	-0.95 ... 0 bar
额定工作气压	-0.7 bar
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 ... 80 °C
额定工作压力时的保持力	237 N
额定工作压力时的侧向力	102 N
产品重量	84.5 g
安装类型	通过真空口
真空接口	M10
颜色	红色/棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	Vulkollan®