



# 压力表组件 DPA-63-16-MA-SET

产品代号: 526097

FESTO

用于增压器



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	40
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	具有外(内)螺纹
工作压力	16 bar
测量精度等级	2,5
防护等级	IP43
环境温度	5 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
装配位置	任意
气动连接	G1/8
产品重量	250 g