



真空发生器

VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2

产品代号: 526141

FESTO

标准型, 真空度高, 宽度 24 mm, T 型, 带内螺纹和开放式消声器.



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	2 mm
宽度尺寸	24 mm
设计, 消声器	打开
装配位置	任意
排放器特性	高度真空 标准
集成功能	开放式消声器
设计结构	T-形
最大吸气流量时的工作压力	2 bar
工作压力	1 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	3.5 bar
最大真空度	92 %
额定工作气压	6 bar
关于大气的最大吸气流量	98 l/min
标称工作压力下供气时间	0.2 s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	0 ... 60 °C
额定工作压力时的噪音等级	63 dB(A)
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.8 Nm
产品重量	183 g
安装类型	带通孔 带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	开放式消声器
真空接口	G3/8
材料信息, 连接螺纹	锻造铝合金, 阳极氧化
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 壳体	POM-加强
材料信息, 消声器	压铸铝 POM PU 泡沫
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金