

# 过滤减压阀 LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO


FESTO

产品代号: 526283  
将被停止供应的产品

带螺纹连接板, 不带压力表, 手动排水

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品,  
供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	手动旋转
冷凝物最大容积	3 cm <sup>3</sup>
工作压力	1 ... 10 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
标准额定流量	410 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	114 g
安装类型	可选 线路安装 带安装支架
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	锻造铝合金
杯罩的材料信息	PC