

# 油雾器

## LOE-QS6-D-MICRO



产品代号: 526314  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带插入式接头的连接板

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	6.5 cm <sup>3</sup>
工作压力	1 ... 10 bar
油雾器起作用所需的最小流量	3 l/min
标准额定流量	330 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	59 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	QS-6
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	PC