

油雾器


MS6-LOE

产品代号: 527674

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
杯罩保护	塑料防护装置 具有集成的金属外壳
工作压力	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	50 l/min
标准额定流量	2,500 ... 7,200 l/min
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T60°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝