


软启动阀 MS6N-DL

产品代号: 527685

FESTO

带 NPT 螺纹



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
排气功能	可节流
驱动类型	气动
装配位置	任意
手控装置	无
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
先导气源	外置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
压力表	带压力传感器
工作压力	4 ... 18 bar
标准额定流量	2,600 ... 6,450 l/min
授权	c UL us - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	650 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝