


软启动阀 MS6N-DE

产品代号: 527687

FESTO

带 NPT 螺纹



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
压力表	带压力传感器
切换位置指示器	带附件
工作压力	4 ... 18 bar
标准额定流量	2,600 ... 6,450 l/min
持续通电率	100 %
授权	c UL - Recognized (OL) c UL us - Recognized (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	680 g
电连接	插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 插头 符合 DIN EN 175301-803 方块形结构
信号状态显示	带附件
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝