

# 开关阀


## MS4N-EE

产品代号: 527710

FESTO

带 NPT 螺纹

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计结构	活塞滑块
驱动类型	电气的
排气功能	不可节流
手控装置	位置锁定 无 推
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
压力表	准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 带压力传感器 带压力表
工作压力	4 ... 14 bar
标准额定流量	1,000 ... 2,000 l/min
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 3 VA, 保持功耗 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 3 VA, 保持功耗 2.4 VA 24 V DC: 1.8 W
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
食品安全	参见补充材料信息
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
流动方向	不可逆
产品重量	273 g
气动连接, 气口 3	G1/4
先导气源	内置的
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝