


软启动阀 MS4N-DL

产品代号: 527712

FESTO

带 NPT 螺纹



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 排气功能 | 可节流 |
| 驱动类型 | 气动 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 无 |
| 设计结构 | 活塞座 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 先导类型 | 直接 |
| 先导气源 | 外置的 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 阀功能 | 2/2 |
| 压力表 | 准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 带压力传感器 带压力表 |
| 工作压力 | 4 ... 14 bar |
| 标准额定流量 | 1,000 ... 2,000 l/min |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 213 g |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |