



分支模块 MS4-FRM-1/4

产品代号: 529555

★ 核心产品范围

气流方向: 从左到右.

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 分支模块 |
| 工作压力 | 0 ... 14 bar |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 4,600 l/min |
| 标准额定流量, 顶部输出 | 1,500 l/min |
| 标准额定流量, 底部输出 | 1,500 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 165 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |