

# 过滤器

## MS6-LF-1/4-CRM

产品代号: 529623

FESTO

5 μm 过滤精度, 塑料杯罩外套塑料杯罩保护,  
采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从左到右.



### 技术参数

| 特性         | 值                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸         | 6                                     |
| 系列         | MS                                    |
| 装配位置       | 垂直 +/- 5°                             |
| 过滤等级       | 5 μm                                  |
| 冷凝水排放      | 手动旋转                                  |
| 设计结构       | 具有离心式分离器的烧结滤芯                         |
| 冷凝物最大容积    | 38 cm <sup>3</sup>                    |
| 杯罩保护       | 塑料防护装置                                |
| 工作压力       | 0 ... 20 bar                          |
| 标准额定流量     | 2,000 l/min                           |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 - 中等腐蚀影响                            |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 储藏温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 食品安全       | 参见补充材料信息                              |
| 输出空气的纯净度   | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]          |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 产品重量       | 600 g                                 |
| 安装类型       | 线路安装<br>带附件<br>可选                     |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4                                  |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4                                  |
| 材料备注       | 符合 RoHS                               |
| 材料信息, 密封   | NBR                                   |
| 材料信息, 过滤器  | PE                                    |
| 材料信息, 壳体   | 压铸铝                                   |
| 材料信息, 碗    | PC                                    |
| 材料信息, 分离板  | POM                                   |