


# 过滤器

## MS6-LF-3/8-EUM

产品代号: 529651

FESTO

40 µm 过滤精度, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置,  
气流方向: 从左到右.



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	38 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	0 ... 20 bar
标准额定流量	3,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	820 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G3/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	锻造铝合金