



# 活性炭过滤器 MS6-LFX-1/2-U

产品代号: 529681

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从左到右.



## 技术参数

| 特性            | 值                                    |
|---------------|--------------------------------------|
| 尺寸            | 6                                    |
| 系列            | MS                                   |
| 装配位置          | 垂直 +/- 5°                            |
| 设计结构          | 活性炭过滤器                               |
| 杯罩保护          | 具有集成的金属外壳                            |
| 工作压力          | 0 ... 20 bar                         |
| 空气质量等级的最高标准流量 | 900 l/min                            |
| 工作介质          | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 2 – 中等腐蚀影响                           |
| PWIS 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 储藏温度          | -10 ... 60 °C                        |
| 食品安全          | 参见补充材料信息                             |
| 输出空气的纯净度      | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]     |
| 介质温度          | 5 ... 30 °C                          |
| 残渣油的成分        | 0.003 mg/m <sup>3</sup>              |
| 环境温度          | -10 ... 60 °C                        |
| 产品重量          | 820 g                                |
| 安装类型          | 线路安装<br>带附件<br>可选                    |
| 气动连接, 气口 1    | G1/2                                 |
| 气动连接, 气口 2    | G1/2                                 |
| 材料备注          | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 过滤器     | 活性炭                                  |
| 材料信息, 壳体      | 压铸铝                                  |
| 材料信息, 碗       | 锻造铝合金                                |