


按钮阀

VHEF-PTC-B32-N18

产品代号: 5299719

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 双稳
驱动类型	手动
宽度	20 mm
标准额定流量	750 l/min
工作压力 MPa	0.35 ... 1 MPa
工作压力	3.5 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
额定尺寸	5.6 mm
排气功能	可节流
使用指南	只能手动驱动
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	可反向
重叠	零重叠
先导压力MPa	0.35 ... 1 MPa
先导压力	3.5 ... 10 bar 50.75 ... 145 psi
最大切换频率	0.5 Hz
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	20 N
释放力	25 N
产品重量	168 g
安装类型	前面板安装 带通孔 可选
气动连接, 气口 1	1/8 NPT
气动连接, 气口 2	1/8 NPT
气动连接, 气口 3	1/8 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	PA-加强
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金