


# 连接电缆

## KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

产品代号: 530942

FESTO

用于ZB (M1H) 到 ZC (M1BH)的接口转换



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
附加功能	保持时降流功能
切换位置指示器	LED
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	18 g
电连接	直角式插座/直角式插头 方形结构 / 方向结构 2针 / 2 针
电缆结构	2x0,25
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	0.2 m
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
卷曲接头的材料信息	青铜