


减压阀

MS6N-LRB-1/2-D7-VS-AS-Z

产品代号: 531823

FESTO

适合气路板安装, 12 bar 的最大输出压力, 不带压力表, 减压阀调节头可锁定, P2接口位于前侧。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	带附件, 可锁定
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	0.8 ... 20 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	5,500 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	747 g
安装类型	带附件 可选 前面板安装 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
材料备注	不含有黄铜和PTFE
控制面板的材料信息	POM PA
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR