



活性炭过滤器 LFX-3/4-D-MAXI

产品代号: 532786
传统型 - 不用于新项目

FESTO

强效过滤器，能将油污和异味彻底从压缩空气中去除，
适合用于食品加工行业。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器 纤维过滤器
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	0 ... 16 bar
建议使用的最大标准流量	1,100 l/min
空气质量等级的最高标准流量	1,100 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 惰性气体
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	<= 0.003 mg/m3
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,191 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接	G3/4
气动连接, 气口 1	底座 G3/4
气动连接, 气口 2	底座 G3/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	活性炭 网格
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC