

精细过滤器



LFMB-D-MAXI-DA-A

产品代号: 532816
传统型 - 不用于新项目

不带具有 FRB 螺栓的螺纹连接板。1 个过滤滤芯, 带金属保护罩, 带差压指示计, 自动冷凝水排放。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
系列	D
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放	全自动
工作压力	2 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
进出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性气体
过滤器功效	99.99 %
冷凝物最大容积	80 cm ³
杯罩保护	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m ³
差压显示	视觉指示器
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	底座
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	PC
材料备注	符合 RoHS
产品重量	1,021 g