


马达安装法兰 EAMF-A-64A/C-80G

产品代号: 533139

FESTO

用于带步进马达的机电驱动轴



技术参数

特性	值
装配位置	任意
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
接口代码, 马达输入	80G
接口代码, 联轴器外壳	64A 64C
材料备注	符合 RoHS