


# T形快插螺纹接头 QBT-1/8-5/16-U-M

产品代号: 533255

FESTO

360°可旋转, 外螺纹, 带外六角。



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	0.236 "
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
设计	T-形
包装数量	5
整个温度范围内的气源压力	0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	13.775 ... 145 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	0.723 oz
安装类型	外六角A/F 14
气动连接, 气口 1	阳螺纹 R1/8
气动连接, 气口 2	用于5/16" 气管外径
环境温度 (华氏)	32 ... 140 °F
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 螺纹密封	NBR
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀