

# 控制单元 FED-90

产品代号: 533532  
将被停止供应的产品

FESTO

带LCD 图形显示面板的显示和控制单元，用于连接PLC系统，具有12个功能键。

将停止供货的产品，  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
深度	71 mm
高度	176 mm
长度	141 mm
最大的前面板厚度	5 mm
用户内存	512 kByte
用户LED的数量	13
功能键的数量	12
系统键的数量	23
实时钟	是
事件列表	256
配方内存	16 kByte
警报	1,024
实时钟偏移	130 s / 月
系统LED的数量	4
显示	单色 LCD 带背光
显示类型	4 x 20 字符 背光灯 LCD
显示尺寸	4 x 20 字符
备份电池	3 V / 270 mA 锂
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
显示分辨率	120x32 Pixel
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	0,3 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	前面IP65, 后面IP20
环境温度	0 ... 50 °C
授权	RCM Mark
产品重量	1,100 g
AUX接口	Sub-D 9 针 插头插座
打印机接口	RS232 Sub-D 15针 插头插座
PC 接口	RS232 Sub-D

特性	值
	15针 插头插座
编程接口	9,6 - 38,4 kBd
PLC 接口	RS232 Sub-D 15针 插头
以太网接口	可选, 10 MBd
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS
编程软件	FED Designer 6.06 或更高版本
EU以外的防爆认证	NEC 500 Class I, Div. 2