

# 管接螺母

## MCK-PK-9-KD

产品代号: 533675

FESTO

金属结构.



### 技术参数

特性	值
尺寸	阴螺纹 M16x1
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.2 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 174 psi
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于倒钩式接头, 内径 9mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	锻造铝合金, 镀镍
材料备注	符合 RoHS