

# 密封圈

## OL-3/8-200

产品代号: 534234

FESTO

防泄漏，主体为金属质地



## 技术参数

特性	值
基于标准	ISO 16030
包装数量	200
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 3 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 30 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 435 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
环境温度	-40 ... 100 °C
环境温度下手工紧固	是
额定紧固扭矩	13 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
气动连接	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息，挡块	铝
材料信息，密封	HNBR