

底座 CDSV5.0-AS-1/8

产品代号: 534434

FESTO

用于CDSV型单个阀，适合食品加工行业



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	1
额定工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 ... 50 °C
声压等级	75 dB(A)
防护等级	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	690 g
电连接	电缆
安装类型	带通孔 具有内 (阴) 螺纹
排气接口	M5
先导排气口82/84	M5
先导气口12	M5
先导气口14	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS