


# 限位开关附件 DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

产品代号: 534471

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器  
适合所有的 DAPS 型半旋转式驱动器，但对于 DRD/DRE，  
仅适合于其规格4 到225的产品。对于规格为1到2的DRD/DRE  
型半旋转式驱动器,只能被安装于带有DAPZ-SBZ-...  
转接件的规格为375到 880的产品上。



## 技术参数

| 特性        | 值                                    |
|-----------|--------------------------------------|
| 许用的电缆直径   | 8 ... 13 mm                          |
| 基于标准      | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 设计        | 圆形                                   |
| 装配位置      | 任意                                   |
| 短路强度      | 脉冲调制                                 |
| 切换元件功能    | 常开触点                                 |
| 极性容错保护    | 对于所有的电接口                             |
| 测量原则      | 电感式                                  |
| 切换位置指示器   | 是                                    |
| 工作电压范围 DC | 10 ... 30 V                          |
| 绝缘电压      | 50 V                                 |
| 最大输出电流    | 200 mA                               |
| 开关输出      | PNP                                  |
| 电泳强度      | 0.8 kV                               |
| 污染等级      | 3                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2                                    |
| 防护等级      | IP65                                 |
| 环境温度      | -25 ... 70 °C                        |
| 电连接       | 螺丝端子<br>插件                           |
| 电缆螺纹连接    | M20x1,5                              |
| 材料备注      | 符合 RoHS                              |
| 密封件的材料信息  | EPDM                                 |
| 外壳盖的材料说明  | PC                                   |
| 外壳插座的材料说明 | PA                                   |
| 控制台的材料说明  | PA                                   |