


限位开关附件 DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

产品代号: 534472

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器
适合所有的 DAPS 型半旋转式驱动器，但对于 DRD/DRE，
仅适合于其规格4 到225的产品。对于规格为1到2的DRD/DRE
型半旋转式驱动器,只能被安装于带有DAPZ-SBZ-...
转接件的规格为375到 880的产品上。



技术参数

特性	值
许用的电缆直径	8 ... 13 mm
基于标准	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
装配位置	任意
短路强度	是
切换元件功能	常闭触点
极性容错保护	对于所有的电接口
测量原则	电感式
切换位置指示器	否
绝缘电压	25 V
额定工作电压 DC	8 V
开关输出	NAMUR
电泳强度	0.5 kV
污染等级	3
ATEX 类气体	II 2G
燃爆防护型气体	EEx ia IIC T6
符合防爆要求的环境温度	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
认证签发部门	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 70 °C
开关电流被削弱	≤ 1 mA
开关电流未被削弱	≥ 3 mA
电连接	螺丝端子 插件
电缆螺纹连接	M20x1,5
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PA
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	PA